

미스트콜렉터

CRM 타입 모델 체인지

MISTRESA
미스트레사



유지보수 효율성 UP!

공구&덕트 탈부착 없이도 필터교환 가능!


열고

바꾸고


닫고



▶ 클램프식으로 공구 없이도 개폐 가능!



▶ 측면 덮개도 분리 가능!



▶ 필터도 원터치 교체!

**선택하기 쉬운
2타입 전개!**




▶ 고객의 사용 환경에 따라
필터&필터레스를 선택 가능!



커스터마이징 대응!

- ▶ 고객의 니즈에 맞춘 특별 대응품
- ▶ 개방형 기계용 완전 커스터마이징 대응
- ▶ 기류 해석 서비스
환경 개선 Before&After 시뮬레이션
- ▶ 해외 모터 규제 대응 등

내부 구조




고객의 사용 환경(수용성·유성)에 따라 필터와 데미스터 타입을 선택할 수 있습니다.

사용 환경		전면부		후면부	내부 구조
고 (High) ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 저 (Low)	저 (Low) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 고 (High)	수용성	 프론트 데미스터	 엔드 데미스터	D 데미스터 타입 예 : CRM-H04D
		유성	 프론트 필터 4매	 엔드 필터	F 필터 타입 예 : CRM-H04F

표준 사양표

형식		CRM-H02□				CRM-H04□				CRM-H07□				CRM-H15□				CRM-H22□			
전원		삼상 50Hz 200V 60Hz 200V/220V																			
출력	kW	0.2				0.4				0.75				1.5				2.2			
내열등급		155(F)				130(B)				130(B)				155(F)				155(F)			
주파수	Hz	50/60/60				50/60/60				50/60/60				50/60/60				50/60/60			
전류	A	1.6/1.3/1.3				2.0/2.0/2.0				3.0/3.3/3.3				6.9/7.0/7.0				10.2/10.4/10.4			
개략질량	kg	27				33				43				67				78			
흡입구경	mm	φ98				φ98				φ123				φ148				φ198			
주위온도	℃	0∼50				0∼50				0∼50				0∼50				0∼50			
최고 흡기온도	℃	50				50				50				50				50			
타입별 사양		D		F		D		F		D		F		D		F		D		F	
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
최대풍량	m3/min	5.40	6.20	4.30	5.10	6.00	7.00	4.60	5.60	10.00	12.00	7.60	9.20	18.00	21.50	14.50	17.50	24.50	28.50	18.00	21.00
최대정압	kPa	0.55	0.80	0.50	0.70	0.75	1.10	0.70	1.00	1.10	1.60	1.05	1.50	1.60	2.30	1.50	2.15	1.70	2.40	1.55	2.25
소음(기기 측 1m)	dB (A)	64	67	57	62	68	72	63	67	73	78	69	76	81	83	74	77	83	86	76	79
포집효율	%	99.2		99.8		99.2		99.8		99.2		99.8		99.2		99.8		99.2		99.8	

외형 치수도



단위 : mm

형식	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
CRM-H02□	φ98	φ98	691	51	127	25	200	65	290	387	300	95	435	180	210
CRM-H04□	φ98	φ98	691	51	127	25	200	65	290	387	300	95	435	180	210
CRM-H07□	φ124	φ123	787	61	155	40	220	80	340	437	350	95	484	200	230
CRM-H15□	φ148	φ148	904	61	182	40	280	80	400	507	420	95	554	250	280
CRM-H22□	φ198	φ198	1024	71	242	10	360	70	440	547	460	95	594	340	370

SDG KOREA

에스디지코리아 주식회사
SDG (Korea) Co., Ltd.

31094 충남 천안시 서북구 백석공단 1로10,
천안 미래 에이스하이테크시티 A동 제710호
TEL: 041-906-5710 FAX: 041-906-5720
E-mail: skr@sdg-ing.com

Website: <https://www.sdg-ing.com/korea/>



연락처