

小型ヒュームコレクター FRM-07

シリーズ



新発売!

レーザーマーキング時の
ヒューム回収に最適!

高圧対応設計により
目詰まりを抑え、安定した風量を
長期間維持します!

最大静圧 13.5kPa

クランプ式 簡易メンテ

コンパクト



特殊環境に応じた追加フィルタで柔軟対応



標準品

- プレフィルタ
- ヒューム回収フィルタA



オプション

- 活性炭フィルタ
- ヒューム回収フィルタB

仕様表

Specifications

| 製品名 | ヒュームレーサ | | | |
|--------|---------------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| 型式 | FRM-07 | FRM-07C | FRM-07H | FRM-07CH |
| 種類 | 標準品 | オプション1 (ヒューム臭の吸着) | オプション2 (高性能なヒューム回収) | オプション3 (フルオプション) |
| 搭載フィルタ | ①プレフィルタ ②ヒューム回収フィルタA | ①プレフィルタ ②ヒューム回収フィルタA ③活性炭フィルタ | ①プレフィルタ ②ヒューム回収フィルタA ④ヒューム回収フィルタB | ①プレフィルタ ②ヒューム回収フィルタA ③活性炭フィルタ ④ヒューム回収フィルタB |
| 寸法 | W334×D300×H353 (mm) | | W334×D300×H485 (mm) | |
| 質量 | 12kg | 16kg | 15kg | 16kg |
| 使用環境 | 周囲・吸気温度：0～40℃ 周囲・吸気湿度：45～85%RH(結露無き事) | | | |
| 電源 | 単相 100V 50/60Hz | | | |
| 消費電力 | 750W | | | |
| 最大風量 | 2.4m ³ /min | | | |
| 最大静圧 | 13.5 kPa | | | |
| 騒音値 | 78.6 dB(A) (機側 1m、最大風量時) | | | |
| 吸込口サイズ | φ63 | | | |
| 標準付属品 | 電源コード(2m・アース付きプラグ) | | | |



標準品 FRM-07



オプション1～3
FRM-07C / FRM-07H /
FRM-07CH

各フィルタ交換の目安 ※交換時期はお客様の使用状況により異なります。

Filter Replacement Guidelines

プレフィルタ



1～6か月

ヒューム回収フィルタA



活性炭フィルタ



1～6か月

ヒューム回収フィルタB



6か月～12か月

用途事例

Application Examples

- ・金属又は樹脂製品へのレーザー刻印時に発生するヒューム回収。
- ・各種レーザーマーキング時に発生するヒューム回収。
- ・その他、加工時に発生する臭気の回収。

SDG 株式会社

本社：〒574-0052 大阪府大東市新田北町 1-25

東日本テクニカルセンター ☎ 047(130)6203

札幌営業所 ☎ 011(330)8313

仙台営業所 ☎ 022(782)9901

中日本テクニカルセンター ☎ 056(430)9028

金沢営業所 ☎ 076(223)1122

大阪本社営業部 ☎ 072(873)1221

滋賀営業所 ☎ 077(583)5555

岡山営業所 ☎ 086(242)3351

福岡営業所 ☎ 092(472)6631

海外営業部 ☎ 072(871)1511

<https://www.sdg-eng.com/>



お問い合わせ
フォーム